

# Piegatrice idraulica per barre flessibili/non flessibili



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Lavora con barre in rame o in alluminio e con nVent ERIFLEX Flexibar

L'utensile multi-funzione è in grado di creare curvature a "V" o a "Z" e consente di raddrizzare la barra per le correzioni

La piastra superiore rimovibile permette curvature multiple su una barra

La piastra inferiore è incisa ad indicare una curvatura a 90°

Include i supporti in acciaio della barra per curvare la stessa quando l'utensile non è fissato al centro di lavoro idraulico per barre e per nVent ERIFLEX Flexibar

Conforme a RoHS

## SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza barra collettrice	Spessore della barra	Angolo di curvatura	Raggio di curvatura	Profondità (D)
HYDR-BB-BEN	545670	200 mm Max	12.7 mm Max	100 ° Max	12.5mm	500mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Peso unitario
HYDR-BB-BEN	545670	261 mm	230 mm	51 kg

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
 Opzione 1 – Assistenza  
 clienti  
 Opzione 2 – Assistenza  
 tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
 +31 800-0200135  
 Francia:  
 +33 800 901 793

### Europa

Germania:  
 800 1890272  
 altri paesi:  
 +31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**