

Pompa idraulica e comando a pedale



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Si connette direttamente ad un utensile idraulico singolo per l'attività oppure può essere utilizzato come parte di ricambio per il centro di lavoro idraulico per barre e per nVent ERIFLEX Flexibar

La pompa è dotata di un tubo con staffa di giunzione a chiusura rapida

Il controllo a pedale include due pedali con posizioni OFF, ON e spegnimento automatico di sicurezza

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Tensione	Potenza	Pressione di esercizio	Flusso dell'olio	Capacità del serbatoio
HYDR-PMP-230V	545700	230 V	370W	700bar	0.2l/min	1.900 - 3.8 l

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità
HYDR-PMP-230V	545700	40 kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE