


# Morsetto portautensili pieghevole MFFC nVent ERIFLEX



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Previene lo scivolamento delle lamine nVent ERIFLEX Flexibar durante il processo di piegatura

Utilizzare come guida durante la spellatura dell'isolamento

Concepito per l'uso con nVent ERIFLEX Flexibar

## SPECIFICHE

**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza conduttore | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Peso unità |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| MFFC63            | 558934          | 20 - 63 mm           | 50 mm   | 250mm     | 50 mm     | 0.45 kg    |
| MFFC120           | 558935          | 20 - 120 mm          | 50 mm   | 250mm     | 50 mm     | 0.54 kg    |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE