

Cesoia flessibile manuale nVent ERIFLEX MHYFSHT



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Taglia nVent ERIFLEX Flexibar in modo rapido ed accurato, senza bave o deformazioni

Effettua il taglio attraverso l'isolamento ma senza danneggiarlo

Funziona con nVent ERIFLEX Flexibar di tutte le dimensioni

I manici integrati permettono una facile portabilità

Funziona senza energia elettrica o idraulica

Include due staffe per il montaggio del tavolo di lavoro

Gruppo meccanico resistente

Lama di ricambio disponibile

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso unità
-------------------	-----------------	-----------	------------	---------	-----------	------------

MHYFSHT	559151	Acciaio	240mm	480 mm	664 mm	29 kg
---------	--------	---------	-------	--------	--------	-------

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

L'utensile deve essere installato su un tavolo.

Non utilizzare per tagliare barre solide.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE