

Clip di montaggio per barra di distribuzione semplice



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fissa la barra di messa a terra alla struttura del pannello

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Fine: Elettro galvanizzato

Materiale: Acciaio


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore barra collettore	Larghezza barra collettore	Dimensione filettatura (TS)	Profondità (D)	Altezza (H)
CLIPM6-12X5	553490	5 mm	12 mm	M6	17mm	38 mm
CLIPM6-12X4	553450	4 mm	12 mm	M6	17mm	38 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unità
CLIPM6-12X5	553490	14 mm	0.01 kg
CLIPM6-12X4	553450	14 mm	0.01 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE