

Barra neutra per blocchi di distribuzione TD



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Si fissa ai ripartitori di potenza quadripolari per una capacità di cablaggio maggiore

Collegamento elettrico diretto

Gruppo meccanico resistente

Copertura protettiva trasparente

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS


Conforme alla norma EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per il capitolo R23 e di una classificazione HL2 per il capitolo R22

SPECIFICHE

Codice a catalogo	NB-125A	NB-160A
Numero articolo	563841	563201
Corrente nominale massima, IEC	125A	160A
Corrente di resistenza a breve termine (ICW) 1 sec.	4.5kA	6.2kA

Codice a catalogo	NB-125A	NB-160A
Corrente di cortocircuito di picco (IPK)	30kA	35kA
Numero di connessioni lato linea	3	4
Dimensione filo intrecciato compatto lato linea	10 - 25 mm ²	10 - 35 mm ²
Dimensione filo intrecciato lato linea - Virola	6 - 16 mm ²	10 - 25 mm ²
Numero di connessioni lato carico	9	10
Dimensione filo intrecciato compatto lato carico	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 16 mm ²
Dimensione filo intrecciato lato carico - Virola	1,5 - 6 mm ²	1,5 - 16 mm ²
Profondità (D)	37.4mm	41.4mm
Altezza (H)	34.3 mm	34.3 mm
Larghezza (W)	142 mm	170 mm
Peso unità	0.17 kg	0.2 kg
Per l'uso con	TD-100-125AL (563830) TD-100-125ALL (563840)	TD-160A (563200) TD-160AL (563990)
Grado di infiammabilità	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Conforme a.	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE