

Profilo perforato in alluminio ERIFLEX Flexbus nVent



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Staffe opzionali disponibili

Fori preforati in fabbrica per un montaggio rapido

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	A.	Dimensione del foro (HS)	Altezza (H)	Lunghezza (L)
FLEXALPROF2 M	508100	Alluminio	12.5 mm	8 mm	15 mm	2000mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unità
-------------------	-----------------	---------------	------------

FLEXALPROF2M	508100	35 mm	0.9 kg
--------------	--------	-------	--------

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il kit di supporto e il profilo in alluminio sono venduti separatamente.

Quando si utilizza una passerella portacavi, si consiglia di installare un supporto Flexbus a ciascuna estremità, al fine di proteggere il conduttore Flexbus da potenziali spigoli vivi della passerella.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE