

# Crimpatrice per inserti e cutter di profilo in alluminio nVent ERIFLEX Flexbus



## CARATTERISTICHE

Taglia il profilo forato in alluminio Flexbus e il profilo in alluminio CABS-APP senza bave, deformazioni o trucioli

Tagli precisi e ripetitivi

Taglia barre filettate M6

Crimpa l'inserto per barre filettate sul profilo in alluminio (dall'alto o dal basso)

Può essere fissato su un tavolo o banco di lavoro, o usato sul pavimento con la piastra in legno in dotazione

Fornito con piastra a pavimento in legno e cassetta di trasporto

Condizioni ed uso sicuri

Conforme a RoHS

## SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza	Profondità	Altezza	Peso unitario
FLEXALURAILC UT	508174	Aluminum, Acciaio	1m	142mm	160 mm	13 kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Include righello, guida e finecorsa.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**