

Ingresso conduttore nVent ERIFLEX Flexbus IP55



I pressacavi IP 55 del conduttore nVent ERIFLEX Flexbus possono essere utilizzate per il quadro elettrico e / o la copertura dell'alimentatore per aggiornare un'installazione al livello IP55. Proteggere l'isolamento del conduttore nVent ERIFLEX Flexbus da spigoli vivi dall'alimentatore o dal coperchio superiore del quadro.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Realizzato in morbido PVC per seguire qualsiasi potenziale raggio di curvatura del conduttore

La sigillatura attorno al conduttore è realizzata con un nastro autorestringente ad alta adesività

Buona resistenza agli schizzi di solventi e idrocarburi

Adattabile a qualsiasi sezione del conduttore nVent ERIFLEX Flexbus tagliando il materiale superiore con un cutter tradizionale

Elevata resistenza agli acidi

Resistenza ai raggi UV

Conforme a RoHS

Ignifugo

SPECIFICHE

Valore nominale del contenitore:	IP 55
Materiale:	Polivinilcloruro
Temperatura di esercizio:	-40 to 140 °C


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo	A.	B	C	Dimensione conduttore
FLEXCEIP55C501	508140	Ingresso singolo	126 mm	102 mm	175 mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1001	508141	Ingresso singolo	176 mm	102 mm	152 mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²
FLEXCEIP55C502	508142	Ingresso doppio	126 mm	157 mm	175 mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1002	508143	Ingresso doppio	176 mm	157 mm	152 mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Coppia di serraggio (TQ)	Peso unità
FLEXCEIP55C501	508140	2.5 N·m	0.6 kg
FLEXCEIP55C1001	508141	2.5 N·m	0.7 kg
FLEXCEIP55C502	508142	2.5 N·m	0.8 kg
FLEXCEIP55C1002	508143	2.5 N·m	1 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE