

Copertura IP2X per trasformatore Flexbus ERIFLEX nVent per 2 conduttori per fase



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ingresso / uscita per conduttore neutro / terra

Resistente a schizzi di solventi e idrocarburi

Installazione facile e veloce

Resistenza ai raggi UV

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Temperatura di esercizio	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Profondità (D)
FLEXCOVIP2XT WO	508161	Polivinilcloruro	-40 to 140 °C	670mm	230 mm	180mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità
-------------------	-----------------	------------

FLEXCOVIP2XTWO	508161	0.84 kg
----------------	--------	---------

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE