

Guida per trapano nVent ERIFLEX Flexidrill



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Guida per effettuare i fori su nVent ERIFLEX Flexibar, sulle derivazioni di alimentazione intrecciata PBC e sulle derivazioni di alimentazione saldata a pressione PPS

Include stampi per diversi diametri

Le guide regolabili permettono la centratura di fori multipli rispetto alle distanze dal centro del foro

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/2								
Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione del foro	Profondità	Altezza	Larghezza		
FLEXIDRILLR	558600	Acciaio	6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12,5 mm	300mm	150 mm	250 mm		

Table 2/2					
Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità			

FLEXIDRILLR	558600	9.5 kg
-------------	--------	--------

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non utilizzare con nVent ERIFLEX Flexibar Summum.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE