

Crimpatura a compressione ILSCO nVent - stampi a U



Crimpatura a compressione nVent ILSCO - Gli U-Die fanno parte della linea di connettori di messa a terra a compressione nVent ERICO. Gli U-Die sono compatibili con gli attrezzi nVent ILSCO TaskMaster, compreso lo strumento a crimpare con impugnatura a pistola Pistol Grip Crimping Tool da 12 tonnellate (130 kN) e insieme sono utilizzati per crimpare i connettori a crimpare C- ed E-crimp in un sistema di messa a terra.

Gli U-Die si inseriscono nelle ganasce dello strumento Pistol Grip Crimping Tool da 12 tonnellate ILSCO TaskMaster e sono realizzati in acciaio inossidabile temprato per garantire robustezza e lunga durata. Gli U-Die sono leader del settore nei test di conformità; le crimpature ILSCO e di altri marchi coprono un'ampia conformità UL. Realizza senza sforzo connessioni sicure certificate UL con gli U-Die, gli attrezzi ILSCO e i connettori di messa a terra a compressione ERICO C & E. Gli stampi sono venduti singolarmente e in kit per coprire tutte le configurazioni di collegamento a crimpare con messa a terra.

CARATTERISTICHE

La struttura resistente produce un collegamento elettrico sicuro su ogni crimpatura

Gli stampi sono intercambiabili con gli attrezzi nVent e di altri produttori

Flessibilità, compatibilità e conformità UL con altri marchi

Installazione rapida e semplice grazie a connessioni ripetibili che possono essere eseguite in pochi minuti

Uso congiunto con lo strumento Pistol Grip Crimping Tool ILSCO da 12 tonnellate (130 kN) per collegare i connettori di compressione ERICO

Testato in conformità alla certificazione UL 467 e CSA

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso unità
ILD-1011	745745	Acciaio	42.37mm	35.26 mm	14.22 mm	0.04 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso unità
ILD-998	745785	Acciaio	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.1 kg
ILD-997	745735	Acciaio	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.17 kg
ILD-BG	745755	Acciaio	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.17 kg
ILD-238	745765	Acciaio	42.72mm	41.25 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-D3	745715	Acciaio	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.18 kg
ILD-C	745705	Acciaio	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-O	745725	Acciaio	39.88mm	41.86 mm	25.4 mm	0.2 kg
ILD-162	745775	Acciaio	42.72mm	41.76 mm	34.93 mm	0.3 kg

ILD-KIT-PG include	Per l'uso con connettori a compressione in rame
ILD-C*+	ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1
ILD-D3*+	ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8
ILD-O*	GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z
ILD-997*+	GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250
ILD-998+	GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, Da RLT-2 a RLT-13
ILD-1011+	GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, Da RLT-2 a RLT-13
ILD-BG	ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8
ILD-238	ULT-1-Z
ILD-162	ULT-2-Z
ILD-Precrimp	1/2, 5/8, 3/4, Stampo per pre-crimpatura per picchetto di messa a terra
* Utilizzabile anche con ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12 + Da utilizzare con ILD-ADP, quando si usa ILC-15., Da utilizzare con ILD-PADP, quando si usa ILC-15H.	

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza
 clienti
 Opzione 2 – Assistenza
 tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE