

Profilo simmetrico perforato PDR



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Montaggio rapido di tutti i tipi di telai

Resistenza meccanica elevata

Elevata resistenza alla corrosione

Conforme a RoHS

Conforme alle specifiche EN 60715, 50022 e DIN 46277

SPECIFICHE

Fine: Elettro galvanizzato

Materiale: Acciaio


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Lunghezza (L)	Spessore (T)	A.
PDR5-2M	557750	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm
PDR7-2M	557850	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Lunghezza (L)	Spessore (T)	A.
PDR7-2M-5-2	557855	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm
PDR7-3M	557860	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm
PDR15-2M	557950	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm
PDR15-3M	557960	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm

Table 2/2					
Codice a catalogo	Numero articolo	B	C	D	Peso unità
PDR5-2M	557750	7.8 mm	12.2 mm	4.2 mm	0.28 kg
PDR7-2M	557850	7 mm	18 mm	6.2 mm	0.62 kg
PDR7-2M-5-2	557855	11 mm	25 mm	5.2 mm	0.62 kg
PDR7-3M	557860	7 mm	18 mm	6.2 mm	0.92 kg
PDR15-2M	557950	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.2 kg
PDR15-3M	557960	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.81 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE