

Morsetto flessibile ERIFLEX QCC nVent



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Connette nVent ERIFLEX Flexibar alla barra punzonata

Permette un contatto elettrico eccellente

Design compatto, salvaspazio

Installazione facile e veloce

Ideale per modifiche in loco

SPECIFICHE

Fine: Elettrogalvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza conduttore	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spessore (T)
QCC15-5-32	561210	15.5 - 32 mm	13mm	35 mm	70 mm	5 mm
QCC40-63	561220	40 - 63 mm	13mm	35 mm	95 mm	5 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	C	Peso unità
QCC15-5-32	561210	50 mm	10.5 mm	11 mm	0.11 kg
QCC40-63	561220	75 mm	10.5 mm	11 mm	0.16 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Utilizzare un morsetto nel caso in cui lo spessore di nVent ERIFLEX Flexibar sia inferiore a 5 mm (0,2") e due morsetti nel caso in cui lo spessore di nVent ERIFLEX Flexibar sia superiore a 5 mm (0,2").

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE