


Supporto barra di distribuzione compatta rinforzata con circuito neutro



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il design compatto è perfetto per pannelli aventi una profondità di 400 mm (15 3/4")

Rinforzato meccanicamente

Include i fori di montaggio per il fissaggio diretto dello schermo di protezione

Installazione facile e veloce

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Larghezza barra colletttrice:	50 - 80 mm
Tensione d'esercizio massima, IEC (UI):	1000;1500
Grado di infiammabilità:	UL® 94V-0
Temperatura di esercizio:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Corrente nominale tipica dell'applicazione	Conforme a.	Spessore barra colletttrice	Barre colletttrici per fase
RCBS1-6TN	552050	Aluminum, Poliammide rinforzato con fibra di vetro	500 - 1200 A	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	6.35 mm	1
RCBS1-10TN	552070	Aluminum, Poliammide rinforzato con fibra di vetro	500 - 1600 A	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	10 mm	1


Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	A.	B	C	D
RCBS1-6TN	552050	338 - 390 mm	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm
RCBS1-10TN	552070	338 - 390 mm	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	X
RCBS1-6TN	552050	6.5 x 23 mm
RCBS1-10TN	552070	6.5 x 23 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE