


# Supporto per barra flessibile ERIFLEX nVent rinforzato RFS



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Supporta fino a otto conduttori collegati in parallelo

Garantisce la corretta spaziatura per raffreddamento ottimale

Installazione facile

Gli spaziatori sono privi di alogeni

Conforme a RoHS

## SPECIFICHE

**Materiale:** Acciaio inox 304 (EN 1,4301);Poliammide

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza conduttore	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Dimensione del foro (HS)
RFS80-100	553380	80 - 100 mm	40mm	210 mm	225 mm	9 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza conduttore	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Dimensione del foro (HS)
RFS40-63	553370	40 - 63 mm	40mm	210 mm	175 mm	9 mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione filettatura (TS)	A.	B	C	Peso unità
RFS80-100	553380	M10	200 mm	170 mm	140 mm	1.43 kg
RFS40-63	553370	M8	150 mm	120 mm	90 mm	0.93 kg


Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
RFS80-100	553380	RoHS
RFS40-63	553370	RoHS, CE, ERIFLEX IFBS

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La distanza consigliata tra i supporti è di 400 mm (15 3/4").

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**