

# Barra di distribuzione filettata TCB con slot di fissaggio



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Le scanalature all'estremità possono essere utilizzate per fissare la barra ad un supporto oppure per connettere il conduttore di ingresso principale

Connessione elettrica per applicazioni pesanti

Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell'energia elettrica prefabbricato

Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni

Connessione di terra

Distribuzione dell'energia elettrica

Bordi arrotondati

## SPECIFICHE

**Materiale:** Rame

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Lunghezza (L)	Dimensione filettatura (TS)	Coppia di serraggio (TQ)

TCB30X5-2M	549020	30 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB15X5-1M	550210	15 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m
TCB32X5-1M	550230	32 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m
TCBS15X5-2M	549000	15 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB20X5-2M	549010	20 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB20X5-1M	550220	20 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	C	Peso unità
TCB30X5-2M	549020	25 mm	16 mm	12 mm	2.5 kg
TCB15X5-1M	550210	25 mm	12 mm	8 mm	0.65 kg
TCB32X5-1M	550230	25 mm	16 mm	12 mm	1.35 kg
TCBS15X5-2M	549000	17.5 mm	12 mm	8 mm	1.19 kg
TCB20X5-2M	549010	25 mm	14 mm	10 mm	1.67 kg
TCB20X5-1M	550220	25 mm	14 mm	10 mm	0.85 kg

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**  
+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**  
Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**  
Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

**APAC**  
Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**