

# Blocco di distribuzione a quattro poli TR, 125 A.



## **CERTIFICAZIONI**





#### **CARATTERISTICHE**

Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti

Dotati di una presa di ingresso della corrente

I bulloni per le connessioni all'aperto sono inclusi

Copertura protettiva trasparente

Facilità di accesso per il cablaggio

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Conforme a RoHS

#### **SPECIFICHE**

Codice a catalogo	TR-125A
Numero articolo	563150
Materiale	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass
Tensione d'esercizio massima, IEC (UI)	1000


Codice a catalogo	TR-125A
Corrente di cortocircuito di picco (IPK)	40kA
Corrente di resistenza a breve termine (ICW) 1 sec.	8.4kA
Numero di connessioni lato linea	1
Numero di connessioni lato carico	5
Dimensione filettatura 1 (TS1)	M5
Dimensione filettatura 2 (TS2)	M6
Profondità (D)	117mm
Altezza (H)	126 mm
Larghezza (W)	150 mm
Peso unità	0.68 kg
Grado di infiammabilità	UL® 94V-0
Conforme a.	IEC® 60439.1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)


## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La dimensione di filettatura 2 rappresenta una presa di ingresso.

Il numero di connessioni sul lato linea e sul lato di carico è indicato per singolo polo.

## **SCHEMI**





#### **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

# Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

#### Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

## **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE