

Supporto barra collettrice universale con circuito neutro, alta intensità



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sistema di fissaggio universale

Installazione facile e veloce

Costruzione estremamente robusta

Le viti sono in acciaio inossidabile non magnetico

Isolatori privi di alogeni

SPECIFICHE

Tensione d'esercizio massima, IEC (UI)	1000;1500
:	
Temperatura di esercizio:	-40 to 130 °C
Materiale:	Acciaio;Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Conforme a.:	IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (test filo incandescente 960 °C)
Grado di infiammabilità:	UL® 94V-0


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Corrente nominale tipica dell'applicazione	Barre collettrici per fase	Larghezza barra collettrice	Spessore barra collettrice	Larghezza (W)
UBS2-10TN-200	561880	5700 A	1 - 2	200 mm	10 mm	480 mm
UBS2-10TN-160	561870	5700 A	1 - 2	160 mm	10 mm	480 mm
UBS3-10TN-160	561540	6200 A	1 - 3	160 mm	10 mm	480 mm
UBS1-10TN-160	561500	3500 A	1	160 mm	10 mm	300 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.
UBS2-10TN-200	561880	110 mm
UBS2-10TN-160	561870	110 mm
UBS3-10TN-160	561540	110 mm
UBS1-10TN-160	561500	70 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE