

# Barra di collegamento universale



Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati. Questa barra collettrice universale può essere utilizzata come un valore nominale di corrente IEC a 450 A per la distribuzione di potenza.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Semplice da collegare con chiave esagonale

Il design permette l'ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione

Da utilizzare con barra in rame punzonata o filettata

Il rapporto di riempimento elevato permette una connessione output con o senza terminale

Installazione rapida e facile

Conforme a RoHS


## SPECIFICHE

Codice a catalogo	CB7X16
Numero articolo	553150
Materiale	Ottone
Corrente nominale massima	450A
Numero di connessioni tunnel	7
Dimensione conduttore, IEC	(7) 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> incagliati

<b>Codice a catalogo</b>	<b>CB7X16</b>
Dimensione conduttore boccola, IEC	(7) 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Dimensione conduttore, UL	(7) n. 10 - n. 6 fisso (7) n. 8 - n. 4 incagliato
Profondità (D)	12.5mm
Altezza (H)	31 mm
Larghezza (W)	68 mm
A.	9 mm
B	4 mm
Coppia di serraggio (TQ)	3.5 N·m
Peso unità	0.08 kg

Dimensioni delle filettature TS	c
M5	18 mm
M6	17,5 mm; 25 mm
M8	20 mm; 25 mm
M10	25 mm

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**  
+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**  
Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**  
Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

**APAC**  
Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**