


Morsettiera in alluminio, HALP



La gamma di cassette di derivazione in alluminio, HALP, con grado di protezione IP 66, 67, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma HALP è adatta per il montaggio in interno e in esterno grazie all'eccellente resistenza alla corrosione. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

STANDARD INDUSTRIALI

CE UKCA
EAC
GOST
IP

CARATTERISTICHE

Materiale: Alluminio, tipo EN AC-47100.

Guarnizione: Guarnizione in poliuretano nella fornitura standard. Guarnizione in silicone, neoprene e EPDM sono disponibili su richiesta.

Resistenza alla temperatura: -30 °C a + 80 °C.

Protezione: IP 66, 67 | IK 09, 08 per HALP050503GE.

Finitura: RAL 7001.

Approvazioni: CE, GOST. Per approvazione cULus_UL Listed, contattare il nostro ufficio commerciale.

Fornitura: Base del contenitore, coperchio, viti del coperchio in acciaio inox.


SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7001
Colore:	Grigio argento

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Spessore del corpo	Spessore copertura	Quantità viti coperchio
HALP050503GE	45mm	50mm	30mm	3mm	2mm	2
HALP080806GE	80mm	74mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP081306GE	80mm	124mm	57mm	3.5mm	2.6mm	4
HALP081806GE	80mm	175mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP082506GE	80mm	249mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP060604GE	64mm	57mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061004GE	64mm	98mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061504GE	64mm	150mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP121208GE	122mm	121mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP123608GE	122mm	359mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP161609GE	160mm	160mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP163609GE	160mm	359mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233311GE	230mm	329mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233318GE	230mm	329mm	180mm	4.5mm	3.7mm	4
HALP234011GE	230mm	400mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP121209GE	122mm	121mm	90mm	4.1mm	4mm	4

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Spessore del corpo	Spessore copertura	Quantità viti coperchio
HALP122208GE	122mm	219mm	80mm	4mm	4mm	4
HALP122209GE	122mm	219mm	90mm	4mm	4mm	4
HALP162609GE	160mm	260mm	90mm	4mm	4mm	4
HALP165609GE	160mm	560mm	90mm	4mm	4mm	6
HALP232011GE	230mm	199mm	110mm	4.1mm	4.1mm	4
HALP236011GE	230mm	599mm	110mm	4mm	4mm	6

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE