

Morsetti di supporto piatti, WO60



Morsetti di collegamento per il fissaggio dei conduttori piatti alle barre di alimentazione.

STANDARD INDUSTRIALI

UL

GL

DNV-GL

DNV-GL

CARATTERISTICHE

Descrizione: Morsetto per conduttori piatti con viti prigioniere, conduttori sovrapponibili, indicazione della sezione trasversale nominale e della coppia di serraggio annotate sul morsetto. Contatto tra il conduttore e la barra di alimentazione tramite il blocco dei contatti.

Tensione nominale: 690 V.

Per sistema a sbarre: 20, 25, 30 × 5, 10.

Approvazioni: UL, GL, DNV-GL.

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Finitura	Quantità nella confezione
01319	43mm	38mm	88mm	Lamiera d'acciaio	Placcato	6
01759	43mm	40mm	98mm	Lamiera d'acciaio	Placcato	3

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE