


Adattatore per barra di alimentazione da 25 A senza cavi, W060



Adattatore per barra di alimentazione con una guida di montaggio con morsetti a vite da 6 mm².

STANDARD INDUSTRIALI

UL

CSA

GL

CARATTERISTICHE

Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione da 25 A. Con due guide di montaggio regolabili. Con morsetti filettati da 6 mm² dal lato posteriore.

Tensione nominale: 690 V.

Corrente nominale: 25 A.

Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 1.2 W.

Poli: 3 poli.

Dimensioni: 45 × 200 × 63 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Approvazioni: CSA, UL, GL.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Finitura	Colore
32436	45mm	200mm	75mm	Plastica, Lamiera d'acciaio	Placcato	Nero, Grigio chiaro

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE