


Adattatore per barra di distribuzione 80A senza cavi, W060



Adattatore per barra di alimentazione con una guida di montaggio con morsetti a vite da 16 mm².

STANDARD INDUSTRIALI

UL

CSA

GL

CARATTERISTICHE

Approvazioni: CSA, UL, GL.

Poli: 3 poli.

Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 6 W.

Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Corrente nominale: 80 A.

Tensione nominale: 690 V.

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione da 80 A. Con una guida di montaggio regolabile. Con morsetti da 16 mm², azionati dal lato posteriore.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Fine	Colore
32466	200mm	54mm	63mm	Plastica, Acciaio dolce	Placcato	Nero, Grigio chiaro
32469	200mm	72mm	63mm	Plastica, Acciaio dolce	Placcato	Nero, Grigio chiaro

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE