

Coperchio cieco della piastra del pressacavo per ingresso cavi, CEAB



Apertura cieca da copertura a copertura per passacavi CEP e CCF

STANDARD INDUSTRIALI

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

CARATTERISTICHE

Descrizione: Aperture cieche da copertura a copertura per passacavi CEP e CCF. Montaggio sull'apertura mediante fissaggio a vite.

Finitura: Nero

Infiammabilità: UL94 V-0

Materiale: Poliammide 6,6 / TPE

Quantità nell'imballaggio: 10 pz

Protezione: IP66

Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +120 °C

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale	Fine
CEAB1024	55mm	126mm	11.5mm	Gestione dei cavi	Plastica	Non trattata
CEAB816	55mm	126mm	11.5mm	Gestione dei cavi	Plastica	Non trattata

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE