

# Porte spazio cavi per contenitori a pavimento, DPA



La porta di cablaggio permette l'accesso ai singoli vani dei cavi, consentendo una facile installazione e manutenzione sul campo.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Per chiudere la sezione verticale del vano cavi. Da usarsi assieme a CDV. Per chiudere i pannelli frontali, superiori e inferiori DPC/DPCV.

Materiale: Piastra in acciaio da 2 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 44.

Specifiche di montaggio: Aggiungere CDH per telai MC e utilizzare CDHK per telai MK.

Quantità nell'imballaggio: 1 porta con cerniere dotata di sistema di chiusura a cariglione con chiave a doppia aletta da 3 mm.

SPECIFICHE

| Table 1/1         |         |           |                           |                      |               |          |
|-------------------|---------|-----------|---------------------------|----------------------|---------------|----------|
| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Materiale del contenitore | Famiglia di prodotti | Materiale     | Fine     |
| DPA1606R5         | 1600mm  | 600mm     | Acciaio dolce             | Libera               | Acciaio dolce | Placcato |
| DPA1806R5         | 1800mm  | 600mm     | Acciaio dolce             | Libera               | Acciaio dolce | Placcato |
| DPA2006R5         | 2000mm  | 600mm     | Acciaio dolce             | Libera               | Acciaio dolce | Placcato |
| DPA1804R5         | 1800mm  | 400mm     | Acciaio dolce             | Libera               | Acciaio dolce | Placcato |
| DPA1604R5         | 1600mm  | 400mm     | Acciaio dolce             | Libera               | Acciaio dolce | Placcato |
| DPA1404R5         | 1400mm  | 400mm     | Acciaio dolce             | Libera               | Acciaio dolce | Placcato |
| DPA2004R5         | 2000mm  | 400mm     | Acciaio dolce             | Libera               | Acciaio dolce | Placcato |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE