


Contenitore per esterni compatto in alluminio da pavimento, EKOM



La gamma EKOM di armadi compatti in alluminio, a doppia parete e con grado di protezione IP 66 per uso esterno, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. I componenti interni dell'armadio sono adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici e dai tentativi di effrazione grazie alla struttura antivandalo e all'elevata efficienza della gestione termica. Tutti questi fattori contribuiscono a eliminare i rischi legati al guasto dei componenti e ai conseguenti tempi d'inattività.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

IP Declaration of Compliance

CARATTERISTICHE

Corpo: Contenitore con corpo in un solo pezzo. profili di profondità integrata con fori piastra di montaggio che consente di regolare in profondità. Il telaio in versioni multiplo della porta, è suddiviso in moduli singoli per mezzo di divisori verticali.

Tetto parapioggia: Tetto spiovente con grondaia integrata e canali di ventilazione nel perimetro.

Doppia parete: Doppia parete posteriore e laterale a con aperture di ventilazione superiore e inferiore che permette il flusso d'aria.

Messa a terra: Tutti i pannelli sono a terra tramite i loro accessori e sono dotati di un perno di messa a terra separata.

Approvazioni: GOST. Resistenza a condizioni climatiche, chimiche e sostanze attive secondo EN61969-3 "Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Contenitori da esterno".

Piastre inferiori: Fornito come accessorio.

Pannello posteriore: Fissato dall'interno. Predisposizione per l'eventuale montaggio di una porta posteriore.

Protezione: Conforme IP 66 | TIPO 4X, 12 | IK 10, quando è montata la piastra inferiore.

Materiale: Alluminio AlMg3. Telaio: 2 mm, Porta: 2 mm, Pannello posteriore: 2 mm. Tetto para-pioggia: 2 mm. Doppia parete: 2 mm.

Serratura: Sistema di bloccaggio a cariglione su 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno della cassa. Maniglia di sollevamento standard con blocco di sicurezza.

Finitura: Verniciatura a polvere 100% poliestere RAL 7035.

Porta: Doppia parete con aperture di ventilazione superiore e inferiore che permette il flusso d'aria. Montato con cerniere a scomparsa che consente l'apertura a sinistra o a destra. La versione con porte multiple ha le porte bloccabili individualmente.

Delivery: Frame with fitted door with swinghandle, rear panel, rain hood and double walls. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and bottom plates are not included in the standard delivery.

SPECIFICHE

- Spessore (T):

2mm
- Materiale:

Alluminio
- Colore:

Grigio chiaro
- Finitura:

Verniciato a polvere
- Codice colore:

RAL 7035

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Quantità porte	Peso	Spedizione rapida
EKOM12066	1200mm	599mm	600mm	1	62kg	No
EKOM12086	1200mm	800mm	600mm	1	52kg	No
EKOM12126	1200mm	1199mm	600mm	2	72kg	No
EKOM14066	1400mm	599mm	600mm	1	73kg	No
EKOM14086	1400mm	800mm	600mm	1	76kg	No
EKOM14185	1400mm	1800mm	500mm	3	139kg	No

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE