


Supporto barra di distribuzione connessione, W060

Supporto barra di alimentazione con morsetti integrati.



CARATTERISTICHE

Descrizione: Supporto per barra di alimentazione di collegamento con morsetti integrati (1.5 - 16 mm²) per alimentare o filettare la barra di alimentazione con fori filettati interni. Può essere utilizzato anche come supporto centrale.

Tensione nominale: 690 V.

Corrente nominale: 63 A.

Frequenza nominale: 50/60 Hz.

Tensione di isolamento nominale U_i : 1000 V.

Tensione di picco nominale U_{imp} : 6 kV.

Tenuta al corto circuito: 14 kA (distanza max di 400 mm tra i supporti).

Dissipazione di potenza 80% della corrente nominale: 0.5 W.

Dimensioni: 20 × 202 × 87 mm.

Quantità nell'imballaggio: 10 pz.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Fine	Colore
01484	20mm	202mm	87mm	Plastica	Testurizzato	Grigio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE