

Piastra terminale di collegamento, W060



Piastra con morsetti di collegamento per molti diversi tipi di conduttori.

STANDARD INDUSTRIALI

UL

CSA

GL

CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra con morsetti di collegamento, 3 poli senza tappo di copertura.

Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Tensione nominale: 690 V.

Corrente nominale di picco I_{pk} max: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Approvazioni: CSA, UL, GL.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Fine	Colore
01240	54mm	25mm	32mm	Plastica	Testurizzato	Grigio chiaro
01243	81mm	25mm	32mm	Plastica	Testurizzato	Grigio chiaro

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE