

Piastre di copertura, MMG



La copertura/piastra adattatrice può essere montata sulla piastra porta connettori, MM, in caso di inutilizzo di alcune forature o durante l'uso di connettori a 16 pin.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per coprire le aperture dei connettori inutilizzate in una piastra porta connettori o per adattarli ai connettori a 16 pin e consentire un mix di entrambi i modelli.

Materiale: Acciaio zincato da 2mm.

Quantità nell'imballaggio: Per la quantità, consultare la tabella. Inclusi accessori di montaggio e tenuta.

SPECIFICHE

Spessore: 2mm
Materiale: Acciaio dolce
Fine: Zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Ingresso cavo	Quantità imballaggio	Materiale del contenitore
MMG16	52mm	123mm	2mm	1 x 16 pin	20	Acciaio dolce
MMG0416	158mm	288mm	2mm	4 x 16 pin	1	Acciaio dolce
MMG24	52mm	150mm	2mm	1 x 24 pin	20	Acciaio dolce
MMG4024	158mm	288mm	2mm	4 x 24 pin	1	Acciaio dolce
MMG2416	52mm	150mm	2mm	24 x 16 pin	4	Acciaio dolce

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE