

CS480 Straight Tube



CS480 Straight Tube provides structural integrity and acts as conduit for equipment wiring.

STANDARD INDUSTRIALI

IEC 60529, IP66

CARATTERISTICHE

Wall thickness 3.6-mm

Outer diameter of 48.3-mm

Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)

SPECIFICHE

Finitura: Lucido

Materiale: Acciaio inossidabile 304

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Spessore	Spedizione rapida
CCSS48T100	1000mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T125	1250mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T150	1500mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T25	250mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T50	500mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T75	750mm	48mm	48mm	3.6mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE