


Profili di montaggio telaio porta, DCP-OG



I profili di montaggio in acciaio inossidabile 316L vengono utilizzati per montare gli accessori al telaio della porta per assicurare la massima sicurezza e semplicità di montaggio di cavi, condotti, ecc.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Profili orizzontali con foratura a passo 25 mm. Si adattano direttamente al telaio della porta. Per un facile montaggio di componenti leggeri usando viti CNT05, schema di foratura con diametri di 4.5 mm e 6.5 mm.

Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.

Quantità nell'imballaggio: 20 barre con accessori per il montaggio.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Larghezza	Materiale	Fine	Spessore	Materiale del contenitore	Spedizione rapida
DCP10020G	100mm	Acciaio	Zincato	2mm	Acciaio dolce, Acciaio inossidabile	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE