

Profili orizzontali porta, DHP



I profili di montaggio vengono utilizzati per montare gli accessori al telaio della porta per assicurare la massima sicurezza e semplicità di montaggio di cavi, condotti, ecc.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Profili orizzontali con fori a passo 25 mm di 4.5 e 6.5 mm di diametro per il fissaggio e installazione di apperacchiature.

Materiale: Acciaio elettrozincato 1.5 mm.

Quantità nell'imballaggio: 5 pezzi con accessori per il montaggio.

Specifiche di montaggio: Si adattano direttamente ai profili di montaggio MMDP della porta. Possono anche essere montati verticalmente su due profili orizzontali. Per porte con chiusura a cariglione, i profili devono essere tagliati dove indicato.

SPECIFICHE

Spessore: 1.5mm
Fine: Zincato
Materiale: Acciaio dolce

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
DHP040	25mm	348mm	12mm	5	No
DHP050	25mm	448mm	12mm	5	No
DHP030	25mm	248mm	12mm	5	No
DHP060	25mm	548mm	12mm	5	No
DHP080	25mm	748mm	12mm	5	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE