

Profili di montaggio porte, MMDP



Questi profili di montaggio garantiscono che la porta della cassa non si pieghi e consentono il facile montaggio di componenti elettrici e altri accessori.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per rinforzare la porta e fornire ulteriori possibilità di montaggio. Montato sulla parte interna della porta sul M6 saldati a pressione. Dotato di una foratura a passo 10 millimetri. Questi profili di porte non possono essere utilizzati con la gamma di casse AFS.

Materiale: Acciaio elettrozincato da 1.2 mm.

Dimensione: 15 x 14 mm.

Quantità nell'imballaggio: Una coppia con accessori di montaggio.

Commento: Le casse a parete in lamiera di acciaio da 600 mm di altezza e oltre, includono profili delle porte MMDP. I profili devono essere ordinati come componenti accessori per le casse a parete in acciaio inossidabile.

SPECIFICHE

Spessore: 1.2mm
Fine: Zincato
Materiale: Acciaio dolce

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Spedizione rapida
MMDP040	338mm	15mm	14mm	No
MMDP050	438mm	15mm	14mm	No
MMDP060	538mm	15mm	14mm	No
MMDP080	738mm	15mm	14mm	No
MMDP070	638mm	15mm	14mm	No
MMDP100	938mm	15mm	14mm	No
MMDP120	1138mm	15mm	14mm	No
MMDP140	1338mm	15mm	14mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE