We connect and protect

Gomito a 45 gradi, acciaio inox passante

Feed-Through Stainless Steel 45-Degree Elbows are for continuous runs with 45-degree turns. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

STANDARD INDUSTRIALI

Certified by Canadian Standards Association.

CARATTERISTICHE

Feed-Through Stainless Steel 45-Degree Elbows are for continuous runs with 45-degree turns

Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications

SPECIFICHE

Finitura: N. 2B

Materiale: Acciaio inossidabile 304

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo	Altezza	Larghezza	Spessore	Spedizione rapida
F66WE45SS	Gomito	152mm	152mm	1.59mm	No
F44WE45SS	Gomito	102mm	102mm	1.59mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

All dimensions are to outside surfaces. Allow .12 in. (3 mm) additional for gasket at joints. Dimension J is from intersection of center lines.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.