

Perforatrice CCFx10/24

CODICE A CATALOGO

CEAP610

Perforatrici CEAP per sistemi di passacavi CCF e CEP.



CARATTERISTICHE

Fornitura: Timbro, matrice, asse di trazione, dado di bloccaggio, custodia in plastica.

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Materiale: Spessore massimo 2 mm per lamiera d'acciaio S 235.

Descrizione: Utilizzando la perforatrice per lamiera CEAP, è possibile eseguire con precisione la foratura desiderata senza frammenti o schegge in pochi minuti. La pratica punta di marcatura per fori incorporata può essere utilizzata per contrassegnare chiaramente i punti di foratura per attacchi avvitabili. Queste perforatrici per lamiera sono compatibili con tutte le pompe idrauliche più comuni.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 71mm

Larghezza: 93.5mm

Profondità: 50mm

Famiglia di prodotti: Gestione del cablaggio

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Non trattato

Colore: Nero

Peso: 2.5kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE