


Passacavo, 20 ingressi

CODICE A CATALOGO

CEPH2024



Il passacavo CEPH fornisce un ingresso del cavo professionale molto piatto e salvaspazio con un'ottima tenuta. La speciale forma dell'anello di tenuta della membrana conica contribuisce a garantire una riduzione ottimale della tensione.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

CARATTERISTICHE

Descrizione: Passacavo rapido ed economico con un'ottima tenuta per l'ingresso di cavi e/o tubi pneumatici in una cassa. Può essere fissato con viti o con il sistema a innesto integrato, progettato per pareti di spessore compreso tra 1,5 e 2,5 mm.

Finitura: Nero

Infiammabilità: UL94 V-0

Materiale: Poliammide 6,6 / TPE

Quantità nell'imballaggio: 1 pz

Protezione: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo per uso in ambienti interni)

Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Quantità ingresso cavo: 20

Ingresso cavo: (12) 3.2 - 6.3 mm; (8) 5.5 - 10.5 mm

Dimensione ritaglio: 36 x 112mm

Altezza: 58mm

Larghezza: 149.6mm

Profondità: 12mm

Materiale: Plastica

Fine: Non trattata

Colore: Nero

Temperatura di esercizio: -40 to 90°C

Peso: 0.1kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE