


Profili da 19", 2200

CODICE A CATALOGO

CIP47



L'uso di questi profili consente il facile montaggio delle apparecchiature da 19" all'interno degli armadi, in fabbrica o sul campo.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Profili di montaggio tutta altezza per ottenere 482.6 mm (19") nella possibilità di montaggio su tutti i lati. Totalmente regolabile in profondità.

Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 coppia.

Specifiche di montaggio: Da utilizzare in combinazione con i profili CIB o CID. Per il montaggio in altezza parziale è necessario il CIWR.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 2200mm

Larghezza: 45mm

Profondità: 29mm

Unità rack: 47U

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Zincato

Spessore: 2mm

Quantità nella confezione: 2

Peso: 4.4kg

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE