

Piastra tetto, 800x600

CODICE A CATALOGO

CVR0806R5



La piastra per tetto con ventilazione fornisce una conveniente ventilazione naturale evitando al contempo l'ingresso di insetti e polvere.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Tetto rialzato di 2,5 mm con feritoie di ventilazione e materiale di filtraggio.

Materiale: Piastra d'acciaio da 1,5 mm, materiale di filtraggio: EU 4 in conformità con DIN 24185.

Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.

Resistenza alla temperatura: 100°C.

Protezione: Conforme a IP 31 | TYPE 1.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con staffe di montaggio e filtro di ventilazione.

Nota: Innalza l'armadio di 40 mm.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 58mm

Larghezza: 800mm

Profondità: 600mm

Famiglia di prodotti: Supporto libero

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Verniciato a polvere

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Spessore: 1.5mm

Quantità nella confezione: 1

Peso: 6.9kg

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE