

Porta interna, 1800x800

CODICE A CATALOGO

DI1808R5



I display e gli indicatori possono essere montati su una superficie all'interno della cassa in modo da coprire altri componenti e, al contempo, impedire l'accesso non autorizzato.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Porta interna che fornisce una superficie di montaggio incernierata per le attrezzature dietro una porta frontale standard o a vetro. Uno spazio di montaggio di 80 mm è disponibile tra le porte quando la porta interna si trova nella posizione più avanzata. Può essere regolato in profondità di passi di 25 mm. La piastra di montaggio rimane utilizzabile dietro la porta interna. La porta è dotata di due serrature a doppia aletta da 3 mm.

Materiale: Acciaio dolce da 1.5 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere, colore RAL 7035 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 1 porta con accessori di montaggio.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 1753mm

Larghezza: 765mm

Profondità: 53mm

Materiale del contenitore: Acciaio dolce

Famiglia di prodotti: Libera

Materiale: Acciaio dolce

Fine: Verniciato a polvere

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Spessore: 1.5mm

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Altre dimensioni disponibili a richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE