

# Porta a vetri, 2200x800

## CODICE A CATALOGO

### DNG2208R5



É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Porta standard a vetro trasparente per ispezionare l'equipaggiamento interno. Fornita con il sistema di serratura DIN da 3 mm e telaio porta. Permette tutte le tipologie di chiusura. previste nel programma armadi.

Materiale: Telaio: piastra in acciaio da 2 mm. Area visibile: vetro di sicurezza trasparente da 4 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere. RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Specifiche di montaggio: Usare kit cerniera DNMK01 se non c'era una porta in precedenza.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 2182mm

Larghezza: 793mm

Profondità: 17mm

Dimensioni finestra: 1976 x 615mm

Materiale del contenitore: Acciaio dolce

Famiglia di prodotti: Libera

Materiale: Acciaio dolce

Fine: Verniciato a polvere

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Spessore: 2mm

Quantità imballaggio: 1

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**