

Porta alt. parziale, 150x600

CODICE A CATALOGO

DP01506R5



Le porte parziali consentono svariate configurazioni, facilmente accessibili, dei singoli vani, all'interno della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per dividere la parte frontale dell'armadio in sezioni quando utilizzato insieme al divisore orizzontale CDH e CDHK. Equipaggiato con serratura DIN da 3 mm (1 serratura fino a 400 mm, 2 serrature oltre i 400 mm di altezza).

Materiale: Piastra in acciaio da 1.75 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere. RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 44.

Quantità nell'imballaggio: 1 porta con cardini, serrature e accessori di montaggio.

Specifiche di montaggio: Aggiungere CDH per telai MC ed utilizzare CDHK per telai MK. Utilizzare DPC/DCPV per i pannelli superiori ed inferiori.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 150mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 17mm

Materiale del contenitore: Acciaio dolce

Famiglia di prodotti: Libera

Materiale: Acciaio dolce

Fine: Verniciato a polvere

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE