

# Profili scorrevoli, 800

## CODICE A CATALOGO

### MTS800



Grazie alla coppia di guide a U, la piastra ad inserimento laterale completamente equipaggiata, più larga rispetto all'apertura anteriore, può essere fatta scorrere facilmente dal lato dell'armadio verso l'interno.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Da utilizzare durante l'installazione di una piastra di montaggio larga. Profondità regolabile in incrementi di 25 mm. Compatibile con i rulli MTS01W.

Quantità nell'imballaggio: 2 profili con materiale di montaggio.

Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 52mm

Larghezza: 800mm

Profondità: 68mm

Quantità rulli: 3 min

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Zincato

Spessore: 3mm

Quantità nella confezione: 2

Peso: 4.3kg

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**