

Telai oscillanti a piena altezza, ESFC



Un telaio girevole per apparecchiature da 19" che fornisce ulteriore spazio di montaggio per tali apparecchiature nonché, una volta aperto, l'accesso posteriore ai componenti e alle apparecchiature installati.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Telaio girevole a tutta altezza per componenti da 19" che consente l'apertura a destra e a sinistra. Può essere utilizzato in contenitori in acciaio, combinabili e compatti. Cerniere progettate per dare profondità di montaggio extra. Cerniera superiore regolabile per il montaggio in squadra del telaio girevole. Profilo del telaio rigido a forma di W per attrezzature pesanti. Profili verticali 19" zincati a caldo per la messa a terra diretta dei componenti montati Standard dotato di cerniere a 130°. Può essere montato anche sul lato di armadi da 600 mm. Gli armadi componibili utilizzano barre trasversali di supporto ESFB in combinazione con VBD, se necessario, regolabili in profondità con incrementi di 12.5 mm.

Carico massimo: 1800N, fornito con dispositivo di auto-posizionamento.

Serratura: Due serrature DIN da 3 mm.

Materiale: Struttura: Acciaio zincato. Telaio: Profili verticali 2 mm e profili orizzontali 3 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 struttura girevole con cardini.

Specifiche di montaggio: ESFC solo per armadi Multi-Flex da 600, 800, 1000 e 1200 mm. Aggiungere ESFB per il montaggio in un armadio Multi-Flex.

SPECIFICHE

Spessore: 2mm
Materiale: Acciaio dolce
Fine: Zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Unità rack	Materiale del contenitore	Spedizione rapida
ESFC316	1600mm	499mm	80mm	31U	Acciaio dolce	No
ESFC406	2000mm	499mm	80mm	40U	Acciaio dolce	No
ESFC276	1400mm	499mm	80mm	27U	Acciaio dolce	No
ESFC366	1800mm	499mm	80mm	36U	Acciaio dolce	No
ESFC456	2200mm	499mm	80mm	45U	Acciaio dolce	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE