

Sezionatore per fusibili NH, NH fuse-switch disconnecter



Fusibile con sezionatore con collegamento facile sulla parte superiore e inferiore.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Sezionatore per fusibili NH per il montaggio su barre di alimentazione a 3 poli, misura 000 - 3, collegamento sul lato superiore e inferiore.

Tensione nominale: 690 V.

Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Approvazioni: IEC, GL, VDE, DNV GL.

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti	Materiale	Finitura
33216	200mm	89mm	Plastica	Accessori generali IEC	Plastica	Liscio opaco
33198	200mm	106mm	Plastica	Accessori generali IEC	Plastica	Liscio opaco
33398	200mm	106mm	Plastica	Accessori generali IEC	Plastica	Liscio opaco
33601	243mm	184mm	Plastica	Accessori generali IEC	Plastica	Liscio opaco
33602	288mm	210mm	Plastica	Accessori generali IEC	Plastica	Liscio opaco
33603	300mm	256mm	Plastica	Accessori generali IEC	Plastica	Liscio opaco

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

*Per la misura 2, è necessario un kit di conversione, 33148, per il montaggio su barre di alimentazione da 5 mm. La misura 3 non è adatta per le barre di alimentazione da 5 mm.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE