

Refrigeratore a serpentina immersa, TCI



I refrigeratori a serpentina immersa offrono precisione e affidabilità in un design modulare robusto. È possibile raggiungere una precisione di raffreddamento di ± 1 °F per una produzione di qualità superiore. L'ampia gamma di accessori e opzioni consente più configurazioni di refrigeratori per la massima flessibilità. Il refrigeratore a serpentina immersa ha un design ecocompatibile con componenti ad alte prestazioni.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Compressore scroll ermetico, raffreddamento mediante refrigerante, con interruttore termico.

Tubi del circuito di refrigerazione in ottone.

Evaporatore a serpentina.

Serpentina di condensazione ad alta efficienza.

Ventola assiale.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Capacità nominale Watt a 50 Hz	Capacità nominale Watt a 60 Hz	Tipo di fluido	Tensione nominale	Frequenza nominale	Refrigerante
TCI56	6000W	7100W	Emulsione	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCI70	8100W	9650W	Emulsione	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCI91	9200W	11000W	Emulsione	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCIA2	12300W	14600W	Emulsione	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TCIA4	16400W	19400W	Emulsione	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TCIA7	17800W	20450W	Emulsione	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Nota: gli articoli sono personalizzabili, contattate nVent per la configurazione.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE