


Morsettiera in ABS grande, OABP



Questa gamma di cassette di derivazione in ABS, OABP, con grado di protezione IP 66, 67, può essere ampliata per aumentarne la profondità. È disponibile sul mercato in molti formati diversi. Il telaio di estensione, OPCP-EE, consente l'alloggiamento di componenti che abbiano una maggiore profondità. La gamma OABP è adatta ad ambienti difficili poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, eliminando il rischio di guasto dei componenti e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

STANDARD INDUSTRIALI

CE UKCA

GOST

IP

CARATTERISTICHE

Descrizione: Cassetta in ABS, senza alogeni adatta per un uso interno. Bassa resistenza alle radiazioni UV.

Materiale: Corpo: ABS. Copertura cieca: ABS. Coperchio trasparente: policarbonato.

Guarnizione: Guarnizione in poliuretano integrata nel coperchio del contenitore.

Resistenza alla temperatura: -40°C a +60°C.

Infiammabilità: UL94 HB.

Protezione: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Finitura: RAL 7035.

Fornitura: Corpo del contenitore, coperchio, tappi per viti realizzati in poliammide, viti per montaggio.

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted.

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

SPECIFICHE

Materiale:	ASS
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035
Fine:	Uniforme

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Stile copertina	Profondità di montaggio massima	Peso
OABP202013GE	200mm	200mm	132mm	Grigio	115mm	1.1kg
OABP202013TE	200mm	200mm	132mm	Cancella	115mm	1.1kg
OABP203013GE	200mm	300mm	132mm	Grigio	115mm	1.5kg
OABP203013TE	200mm	300mm	132mm	Cancella	115mm	1.5kg
OABP204013GE	200mm	400mm	132mm	Grigio	115mm	1.8kg
OABP204013TE	200mm	400mm	132mm	Cancella	115mm	1.9kg
OABP303013GE	300mm	300mm	132mm	Grigio	115mm	1.9kg
OABP303013TE	300mm	300mm	132mm	Cancella	115mm	1.9kg
OABP304013GE	300mm	400mm	132mm	Grigio	115mm	2.3kg
OABP304013TE	300mm	400mm	132mm	Cancella	115mm	2.4kg
OABP306013GE	300mm	600mm	132mm	Grigio	115mm	3.2kg
OABP306013TE	300mm	600mm	132mm	Cancella	115mm	3.4kg
OABP406013GE	400mm	600mm	132mm	Grigio	115mm	4kg
OABP406013TE	400mm	600mm	132mm	Cancella	115mm	4.1kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE