

Piastre di smistamento, MM



La piastra porta connettori può essere montata facilmente, garantendo l'isolamento della cassa e, allo stesso tempo, la facile installazione dei connettori.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Setto divisorio fra due armadi,o da usarsi in combinazione con una porta laterale rialzata (DNSR). Modelli preforati per connettori a 24 pin. Con piastre di copertura MMG può essere adattato a connettori a 16 pin. Da montare con kit staffa CCJ06.

Materiale: Acciaio zincato da 2mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Specifiche di montaggio: Aggiungere CCJ06. Aggiungere porta laterale rialzata DNSR per la copertura e la protezione della connessione.. Aggiungere piastre di copertura MMG per le forature non utilizzate o per l'adattamento a diverse dimensioni del connettore.

SPECIFICHE

Spessore: 2mm Fine: Placcato Materiale: Zinco

Table 1/1					
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale del contenitore	Spedizione rapida
MM1806	1800mm	12.5mm	600mm	Zinco	No
MM2006	2000mm	12.5mm	600mm	Zinco	No
MM2005	2000mm	12.5mm	500mm	Zinco	No
MM1805	1800mm	12.5mm	500mm	Zinco	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY HOFFMAN TRACHTE ERICO ILSCO SCHROFF