


Rack LCT in acciaio dolce con protezione IP, MCI



La gamma di armadi con installazione a pavimento ICT in acciaio dolce combinabili, MCI, è composta da profili integrati da 19" e da una porta posteriore. È una soluzione ideale per le applicazioni ICT e richiede solo un tempo di assemblaggio limitato, poiché i profili sono pre-montati. L'approvvigionamento è semplificato con un solo numero di articolo per l'intera soluzione.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

CARATTERISTICHE

"Materiale: Telaio: Piastra in acciaio da 1,5 mm. Porta: Piastra in acciaio da 2 mm. Piastra tetto: Piastra in acciaio da 1,5 mm. Piastre inferiori: acciaio zincato da 1 mm. Profili da 19": acciaio zincato da 2 mm."

Telaio: profili aperti opposti e saldati in continuo con foratura da 25 mm in conformità a DIN 43660. Inclusa foratura esterna integrata.

Porta posteriore: Montaggio con cerniere che permettono l'apertura sul lato sinistro o destro. Telaio porta incluso con foratura da 25 mm.

Pannelli laterali: forniti come accessorio.

Pannello del tetto: rimovibile.

Serratura: Sistema di bloccaggio a cariglione su 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno della cassa. Serratura a doppia mappa standard con inserto da 3 mm. Sono disponibili come accessori inserti standard, cilindri, maniglie di sollevamento e maniglie a T.

Piastre inferiori: è composto da tre o quattro (D > 600) pezzi.

Profili da "19": offre una disposizione dei fori universale frontale e laterale da 19". Profondità regolabile in incrementi di 25 mm."

Messa a terra: tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra dedicato.

"Finitura: Telaio, porta posteriore e piastra del tetto: rivestimento strutturato a polvere RAL 7035. Profili da 19": acciaio zincato."

Protezione: conforme a IP 55 | TIPO 12 | IK 10, quando sono montati porte anteriori lisce e pannelli laterali.


Requisiti di montaggio: aggiungere pannelli laterali per lati chiusi. Il telaio anteriore può essere coperto con FFC o dotato di una porta vetrata o liscia.

Consegna: Telaio con porta posteriore, piastre inferiori, tetto già montati. Profili da 19" sulla parte anteriore e staffe di fissaggio CIB. Le casse con altezza di 2200 mm vengono fornite con due profili CMB montati in profondità. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. Fornitura prevista su un pallet di larghezza identica alla cassa per consentirne l'accoppiamento senza necessità di rimozione. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

SPECIFICHE

Spessore del corpo:	1.5mm
Spessore porta:	2mm
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Acciaio dolce
Finitura:	Verniciato a polvere; Zincato
Codice colore:	RAL 7035

Table 1/1					
Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Unità rack	Spedizione rapida
MCI11066R5	1100mm	600mm	600mm	22U	No
MCI14086R5	1400mm	800mm	600mm	29U	No
MCI16066R5	1600mm	600mm	600mm	33U	No
MCI18066R5	1800mm	600mm	600mm	38U	No
MCI18068R5	1800mm	600mm	800mm	38U	No
MCI18086R5	1800mm	800mm	600mm	38U	No
MCI20066R5	2000mm	600mm	600mm	42U	No
MCI20068R5	2000mm	600mm	800mm	42U	No
MCI20086R5	2000mm	800mm	600mm	42U	No
MCI20088R5	2000mm	800mm	800mm	42U	No
MCI22066R5	2200mm	600mm	600mm	47U	No
MCI22068R5	2200mm	600mm	800mm	47U	No
MCI22086R5	2200mm	800mm	600mm	47U	No
MCI22088R5	2200mm	800mm	800mm	47U	No



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE