


Contenitore compatto a sportello singolo in acciaio dolce, MAP



La gamma MAP di casse per montaggio a parete in lamiera d'acciaio, con porta singola e grado di protezione IP 66, comprende casse con porta incernierata orizzontalmente e apertura superiore ed inferiore per la piastra passacavi. Le casse sono combinabili tra loro, permettendo di creare configurazioni con due vani ad accesso indipendente. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d'inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

CARATTERISTICHE

Materiale: Corpo: Lamiera d'acciaio da 1.5 mm. Flangia passacavi: Lamiera d'acciaio da 1.4 mm. Porta: Lamiera d'acciaio da 1.5 mm MAP0306030R5 / 2 mm MAP0308030R5 e superiore. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 2 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. Quattro fori da 8.5 mm di diametro per fissaggio a parete, con bugnatura da 20.4 mm di diametro x 2 mm per consentire la circolazione dell'aria nella parte posteriore della cassa.

Pannello frontale: Montata esternamente con apertura a 130°. Cardini removibili a scomparsa con perno integrato. I cardini possono essere montati per consentire l'apertura da sopra o da sotto. Un fermaporta meccanico mantiene il pannello aperto. Un profilo di montaggio removibile è previsto sul lato cardine. La tenuta è assicurata da una guarnizione uniforme in poliuretano estruso.

Serratura: Serrature personalizzate con doppia mappa per una facile apertura del pannello. Inserti DIN da 3 mm con movimento di 90°. Altri inserti sono disponibili come accessori.

Piastra di montaggio: La piastra di montaggio è punzonata verticalmente ad intervalli da 10 mm per il facile posizionamento dell'equipaggiamento. Sulla parte superiore e inferiore vi sono alcuni fori per facilitare il fissaggio dei cavi. Posizionata tramite bulloni M8 saldati a pressione sul retro cassa. Tutti i lati da 800 mm in su sono rinforzati tramite bordi piegati.

Apertura piastra passacavi: Superiore e inferiore. Ubicata all'estremità posteriore cassa per facilitarne il cablaggio piastra. Coperture di chiusura e guarnizioni non incluse. Le piastre di chiusura utilizzate sono quelle fornite con le casse MAS o MAD.

Protezione: Il montaggio singolo è conforme a IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10, nella misura in cui si montino pressacavi, guarnizioni, forniti come accessori. Combinato con MAD o MAD, è conforme a IP 55 | TYPE 12.

Finitura: Verniciatura a polvere, colore RAL 7035.

Fornitura: Cassa con pannello, una piastra di montaggio e un profilo di montaggio del pannello (non inclusi per i codici degli articoli che terminano con PER5). Chiave in plastica da 3 mm a doppia mappa e accessori di montaggio. Elementi per il collegamento di terra.

SPECIFICHE

- Spessore del corpo:

1.5mm
- Spessore portiera:

1.5mm
- Colore:

Grigio chiaro
- Materiale:


Acciaio dolce
- Fine:

Verniciato a polvere
- Codice colore:

RAL 7035

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni pannello	Profondità di montaggio massima
MAP0306030PE R5	300mm	599mm	300mm	No		
MAP0306030R5	300mm	599mm	300mm	Sì	270 x 550mm	282mm
MAP0308030PE R5	300mm	800mm	300mm	No		
MAP0308030R5	300mm	800mm	300mm	Sì	270 x 750mm	282mm
MAP0310030PE R5	300mm	999mm	300mm	No		
MAP0310030R5	300mm	999mm	300mm	Sì	270 x 950mm	282mm
MAP0312030PE R5	300mm	1199mm	300mm	No		
MAP0312030R5	300mm	1199mm	300mm	Sì	270 x 1150mm	282mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE